

Pipetas serológicas Cole-Parmer®, poliestireno

Se adaptan a cualquier pipeteador

Estas pipetas serológicas están fabricadas con poliestireno transparente; esterilizadas por irradiación gama; y diseñadas para brindar una dispensación rápida, precisa y fluida. Las graduaciones permanentes bien legibles evitan ambigüedades y garantizan una dosificación con una exactitud de $\pm 2\%$. Las graduaciones muestran el volumen vaciado o restante en todas las pipetas con una capacidad superior a 1 ml. Las generosas graduaciones negativas proporcionan volumen de pipeteo adicional.

El tapón de filtro exclusivo elimina fibras de pelusa y permanece en su lugar para evitar el llenado excesivo. La boquilla uniforme se ajusta a los pipeteadores más comunes y posee anillos para transferencia con código de color que facilitan su identificación. Para cada lote se realizan pruebas de endotoxinas y citotoxicidad, y poseen garantía de no hemolíticos, ideales para aplicaciones de cultivo de tejidos.

Las pipetas con envoltura individual se suministran en una envoltura de plástico y papel libre de fibras que es fácil de abrir. La caja dispensadora le permite extraer pipetas sin abrir la tapa. Su diseño de apilamiento universal requiere menos espacio en el laboratorio; además, la codificación de color permite identificar fácilmente cada caja.



Capacidad (ml)	Intervalo de graduación (ml)	Estilo de punta	Anillo de color	Cant./bolsa	Cant./est.	Número de catálogo	Precio/est.
Envoltura individual							
1	0.01	Estándar	Amarillo	—	500	YV-13002-12	
1	0.1	Estándar	Rojo	—	500	YV-13002-14	
2	0.01	Estándar	Blanco	—	500	YV-13002-15	
5	0.1	Estándar	Azul	—	200	YV-13002-16	
10	0.1	Estándar	Naranja	—	200	YV-13002-17	
25	0.2	Estándar	Verde	—	150	YV-13002-19	
50	0.5	Estándar	Púrpura	—	100	YV-13002-20	
Empaque por lote							
1	0.01	Estándar	Amarillo	25	1000	YV-13002-24	
1	0.1	Estándar	Rojo	25	1000	YV-13002-26	
2	0.01	Estándar	Blanco	25	1000	YV-13002-28	
5	0.1	Estándar	Azul	25	500	YV-13002-29	
10	0.1	Estándar	Naranja	25	400	YV-13002-30	
10	0.1	Ancho	Naranja	25	400	YV-13002-32	
25	0.2	Estándar	Verde	10	150	YV-13002-36	
50	0.5	Estándar	Púrpura	10	100	YV-13002-37	

Controlador Pipette Helper™

Resistente a sustancias químicas

- Manejo con una sola palanca para el flujo uniforme
- Se adapta a las pipetas de 0.1 a 100 ml
- Las piezas humectadas son de polipropileno, PTFE y silicona



Descripción	Número de catálogo	Precio
Controlador Pipette Helper™	YV-24549-00	

[YV-24549-50](#) Filtro de membrana de repuesto, 3 µm. Paquete de 10

Controladores de pipeta

Protegen contra la contaminación

- El código de color facilita la identificación
- Manejo con una sola palanca
- Se adaptan a las pipetas de 0.1 a 100 ml
- Esterilizables en autoclave



Colores	Número de catálogo	Precio
Neutro	YV-24550-49	
Azul	YV-24550-51	
Magenta	YV-24550-53	
Verde	YV-24550-57	



Rellenador de pipetas Cole-Parmer® Safetypette

Succión rápida y cómoda

- El relleno ergonómico y liviano se adapta a ambas manos
- Obtenga solución con el bulbo, controle el fluido con precisión gracias al botón
- Se puede usar con pipetas de 1 a 100 ml
- El filtro hidrófobo impide que el líquido penetre en el relleno
- Esterilizable en autoclave



Descripción	Número de catálogo	Precio
Rellenador de pipetas Safetypette	YV-25200-30	

[YV-25200-32](#) Filtros de repuesto. Paquete de 5

[YV-25200-34](#) Portapipetas de repuesto

Rellenador de pipetas de silicona

Detenga el pipeteo con la boca

- Mayor resistencia a sustancias químicas que el caucho

Descripción	Número de catálogo	Precio
Rellenador de pipetas de silicona, capacidad de 50 ml	YV-24805-20	

