

Tamices

Tamices para pruebas Cole-Parmer®

No ponga en duda la precisión

Estos tamices para pruebas de acero inoxidable y latón están serializados y cuentan con una certificación de cumplimiento. Equivalente al tamiz con cumplimiento ASTM E11-09. Para conocer los tamices con informe de calibración trazable según el NIST, las cubiertas de tamices y las bandejas receptoras, consulte la página 981.



ISO9001:2008
PROVEEDOR CERTIFICADO

Tamices para pruebas de 8"

Apertura del tamiz (mm)	Estándar de EE. UU.	Estándar Tyler	Marco de latón/malla de latón				Marco de acero inox./malla de acero inox.				Marco de latón/malla de acero inox.			
			Altura completa†		Altura media†		Altura completa†		Altura media†		Altura completa†		Altura media†	
			N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio
2.36	N.º 8	Malla 8	YV-59980-00		YV-59981-00		YV-59984-00		YV-59985-00		YV-59940-00		YV-59941-00	
2.00	N.º 10	Malla 9	YV-59980-01		YV-59981-01		YV-59984-01		YV-59985-01		YV-59940-01		YV-59941-01	
1.70	N.º 12	Malla 10	YV-59980-02		YV-59981-02		YV-59984-02		YV-59985-02		YV-59940-02		YV-59941-02	
1.40	N.º 14	Malla 12	YV-59980-03		YV-59981-03		YV-59984-03		YV-59985-03		YV-59940-03		YV-59941-03	
1.18	N.º 16	Malla 14	YV-59980-04		YV-59981-04		YV-59984-04		YV-59985-04		YV-59940-04		YV-59941-04	
1.00	N.º 18	Malla 16	YV-59980-05		YV-59981-05		YV-59984-05		YV-59985-05		YV-59940-05		YV-59941-05	
0.850	N.º 20	Malla 20	YV-59980-06		YV-59981-06		YV-59984-06		YV-59985-06		YV-59940-06		YV-59941-06	
0.710	N.º 25	Malla 24	YV-59980-07		YV-59981-07		YV-59984-07		YV-59985-07		YV-59940-07		YV-59941-07	
0.600	N.º 30	Malla 28	YV-59980-08		YV-59981-08		YV-59984-08		YV-59985-08		YV-59940-08		YV-59941-08	
0.500	N.º 35	Malla 32	YV-59980-09		YV-59981-09		YV-59984-09		YV-59985-09		YV-59940-09		YV-59941-09	
0.425	N.º 40	Malla 35	YV-59980-10		YV-59981-10		YV-59984-10		YV-59985-10		YV-59940-10		YV-59941-10	
0.355	N.º 45	Malla 42	YV-59980-11		YV-59981-11		YV-59984-11		YV-59985-11		YV-59940-11		YV-59941-11	
0.300	N.º 50	Malla 48	YV-59980-12		YV-59981-12		YV-59984-12		YV-59985-12		YV-59940-12		YV-59941-12	
0.250	N.º 60	Malla 60	YV-59980-13		YV-59981-13		YV-59984-13		YV-59985-13		YV-59940-13		YV-59941-13	
0.212	N.º 70	Malla 65	YV-59980-14		YV-59981-14		YV-59984-14		YV-59985-14		YV-59940-14		YV-59941-14	
0.180	N.º 80	Malla 80	YV-59980-15		YV-59981-15		YV-59984-15		YV-59985-15		YV-59940-15		YV-59941-15	
0.150	N.º 100	Malla 100	YV-59980-16		YV-59981-16		YV-59984-16		YV-59985-16		YV-59940-16		YV-59941-16	
0.125	N.º 120	Malla 115	YV-59980-17		YV-59981-17		YV-59984-17		YV-59985-17		YV-59940-17		YV-59941-17	
0.106	N.º 140	Malla 150	YV-59980-18		YV-59981-18		YV-59984-18		YV-59985-18		YV-59940-18		YV-59941-18	
0.090	N.º 170	Malla 170	YV-59980-19		YV-59981-19		YV-59984-19		YV-59985-19		YV-59940-19		YV-59941-19	
0.075	N.º 200	Malla 200	YV-59980-20		YV-59981-20		YV-59984-20		YV-59985-20		YV-59940-20		YV-59941-20	
0.063	N.º 230	Malla 250	YV-59980-21		YV-59981-21		YV-59984-21		YV-59985-21		YV-59940-21		YV-59941-21	
0.053	N.º 270	Malla 270	YV-59980-22		YV-59981-22		YV-59984-22		YV-59985-22		YV-59940-22		YV-59941-22	
0.045	N.º 325	Malla 325	YV-59980-23		YV-59981-23		YV-59984-23		YV-59985-23		YV-59940-23		YV-59941-23	
0.038	N.º 400	Malla 400	YV-59980-24		YV-59981-24		YV-59984-24		YV-59985-24		YV-59940-24		YV-59941-24	

† Los tamices de altura completa miden 2" de profundidad; los tamices de altura media, 1".



Información técnica

A fin de seleccionar el tamiz para prueba apropiado para su aplicación, primero debe determinar el tamaño de la muestra, el peso, la capacidad de ser filtrada y el rango de tamaño de las partículas. Luego, decida cuál es el diámetro y la altura necesarios de los tamices. El tamaño más utilizado es el tamiz de altura completa de 8". Los tamices de altura media son ideales para pruebas de muestras pequeñas, pero debe tener cuidado para no sobrecargar el tamiz, ya que la sobrecarga reducirá la exactitud y la repetibilidad y generará un tiempo de tamizado más prolongado.



Tamices para pruebas de 12"

Apertura del tamiz (mm)	Estándar de EE. UU.	Estándar Tyler	Marco de latón/malla de latón				Marco de acero inox./malla de acero inox.			
			Altura completa†		Altura media†		Altura completa†		Altura media†	
			Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio
2.36	N.º 8	Malla 8	YV-59990-00		YV-59991-00		YV-59994-00		YV-59995-00	
2.00	N.º 10	Malla 9	YV-59990-01		YV-59991-01		YV-59994-01		YV-59995-01	
1.70	N.º 12	Malla 10	YV-59990-02		YV-59991-02		YV-59994-02		YV-59995-02	
1.40	N.º 14	Malla 12	YV-59990-03		YV-59991-03		YV-59994-03		YV-59995-03	
1.18	N.º 16	Malla 14	YV-59990-04		YV-59991-04		YV-59994-04		YV-59995-04	
1.00	N.º 18	Malla 16	YV-59990-05		YV-59991-05		YV-59994-05		YV-59995-05	
0.850	N.º 20	Malla 20	YV-59990-06		YV-59991-06		YV-59994-06		YV-59995-06	
0.710	N.º 25	Malla 24	YV-59990-07		YV-59991-07		YV-59994-07		YV-59995-07	
0.600	N.º 30	Malla 28	YV-59990-08		YV-59991-08		YV-59994-08		YV-59995-08	
0.500	N.º 35	Malla 32	YV-59990-09		YV-59991-09		YV-59994-09		YV-59995-09	
0.425	N.º 40	Malla 35	YV-59990-10		YV-59991-10		YV-59994-10		YV-59995-10	
0.355	N.º 45	Malla 42	YV-59990-11		YV-59991-11		YV-59994-11		YV-59995-11	
0.300	N.º 50	Malla 48	YV-59990-12		YV-59991-12		YV-59994-12		YV-59995-12	
0.250	N.º 60	Malla 60	YV-59990-13		YV-59991-13		YV-59994-13		YV-59995-13	
0.212	N.º 70	Malla 65	YV-59990-14		YV-59991-14		YV-59994-14		YV-59995-14	
0.180	N.º 80	Malla 80	YV-59990-15		YV-59991-15		YV-59994-15		YV-59995-15	
0.150	N.º 100	Malla 100	YV-59990-16		YV-59991-16		YV-59994-16		YV-59995-16	
0.125	N.º 120	Malla 115	YV-59990-17		YV-59991-17		YV-59994-17		YV-59995-17	
0.106	N.º 140	Malla 150	YV-59990-18		YV-59991-18		YV-59994-18		YV-59995-18	
0.090	N.º 170	Malla 170	YV-59990-19		YV-59991-19		YV-59994-19		YV-59995-19	
0.075	N.º 200	Malla 200	YV-59990-20		YV-59991-20		YV-59994-20		YV-59995-20	
0.063	N.º 230	Malla 250	YV-59990-21		YV-59991-21		YV-59994-21		YV-59995-21	
0.053	N.º 270	Malla 270	YV-59990-22		YV-59991-22		YV-59994-22		YV-59995-22	
0.045	N.º 325	Malla 325	YV-59990-23		YV-59991-23		YV-59994-23		YV-59995-23	
0.038	N.º 400	Malla 400	YV-59990-24		YV-59991-24		YV-59994-24		YV-59995-24	

† Los tamices de altura completa miden 3 1/4" de profundidad; los tamices de altura media miden 1 1/2" de profundidad.