

Platos

Recipientes de cristalización, vidrio

Despostillamiento reducido; rebordes reforzados y pulidos a fuego

- Los recipientes resisten esterilizaciones repetidas; en humedad o en seco
- Esterilizables en autoclave



Capacidad ml (oz)	Diám. x altura aprox. (mm)	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pte.	Número de catálogo	Cant./ pte.	Precio/ est.
180 (6)	70 x 50	YV-34550-01	6		YV-34550-21	24	
180 (6)	80 x 40	YV-34550-02	6		YV-34550-22	24	
270 (9)	90 x 50	YV-34550-03	6		YV-34550-23	18	
325 (11)	100 x 50	YV-34550-04	6		YV-34550-24	18	
740 (25)	125 x 65	YV-34550-05	4		YV-34550-25	12	
1200 (30)	150 x 75	YV-34550-06	4		YV-34550-26	8	
1770 (60)	170 x 90	YV-34550-07	2		YV-34550-27	8	
2500 (85)	190 x 100	YV-34550-08	2		YV-34550-28	6	

Platos de evaporación de forma estándar, porcelana

El interior vitrificado es más fácil de limpiar

- Práctico pico vertedor
- Esterilizables en autoclave



Capacidad (ml)	Diám. exterior de la parte superior (mm)	Altura (mm)	Número de catálogo	Cant./ pte.	Precio/ pte.	Número de catálogo	Cant./ est.	Precio/ est.
35	60	24	YV-17812-00	12		YV-17812-20	48	
70	75	30	YV-17812-02	12		YV-17812-22	48	
80	80	30	YV-17812-04	6		YV-17812-24	24	
120	94	42	YV-17812-06	6		YV-17812-26	24	
150	100	42	YV-17812-07	6		YV-17812-27	18	
250	115	45	YV-17812-08	6		YV-17812-28	18	
385	145	48	YV-17812-09	1		YV-17812-29	12	
525	162	51	YV-17812-10	1		YV-17812-30	12	
765	185	54	YV-17812-12	1		YV-17812-32	8	
1285	215	75	YV-17812-14	1		YV-17812-34	6	
2100	265	80	YV-17812-16	1		YV-17812-36	4	
3250	305	95	YV-17812-18	1		YV-17812-38	3	

Platos de evaporación, vidrio

Ahorre dinero con los platos reutilizables

- Platos de evaporación con fondo plano, con tapa, pico vertedor y rebordes resistentes
- Esterilizables en autoclave



Capacidad (ml)	Diám. exterior de la parte superior (mm)	Altura (mm)	Número de catálogo	Precio/ pte. de 1	Número de catálogo	Cant./ est.	Precio/ est.
140	80	45	—	—	YV-34586-20	6	
170	90	50	—	—	YV-34586-22	6	
290	105	55	YV-34586-04		YV-34586-24	6	

Platos de evaporación de poca profundidad, porcelana

Pico vertedor práctico que evita derrames

- Interior vitrificado y exterior parcialmente vitrificado
- Esterilizables en autoclave



Capacidad (ml)	Diám. exterior de la parte superior (mm)	Altura (mm)	Número de catálogo	Cant./ pte.	Precio/ pte.	Número de catálogo	Cant./ est.	Precio/ est.
30	70	16	YV-17814-00	6		YV-17814-20	24	
50	80	20	YV-17814-02	6		YV-17814-22	24	
75	90	22	YV-17814-04	1		YV-17814-24	18	
100	105	23	YV-17814-06	1		YV-17814-26	18	
195	120	34	YV-17814-08	1		YV-17814-28	12	
290	160	31	YV-17814-10	1		YV-17814-30	8	

Bastidores para platos de Petri

Organice sus platos para ahorrar espacio valioso sobre la mesada

- Permite ver fácilmente los platos de Petri en incubación
- Úselo solo con platos de plástico

Capacidad	Dimensiones (L x An. x Al.)	N.º de cat.	Precio/c. u.
56 platos, 60 mm de diámetro	10 1/2" x 6 1/2" x 5 1/2" (267 x 165 x 140 mm)	YV-06146-00	
24 platos, 100 mm de diámetro	8 1/8" x 4" x 8" (206 x 102 x 203 mm)	YV-06146-10	
60 platos, 100 mm de diámetro	13" x 7 7/8" x 7 3/4" (330 x 200 x 197 mm)	YV-06146-30	

