

Tapones sólidos para uso en laboratorio Cole-Parmer®, goma o neopreno

No adivine el tamaño: los tapones tienen el tamaño indicado en la parte superior

“Rendimiento garantizado”



Los tapones de goma negros mantienen la elasticidad durante mucho tiempo y soportan las condiciones típicas de un laboratorio sin endurecerse. Los tapones mantienen la resiliencia, incluso después de varias esterilizaciones en autoclave. **Son esterilizables en autoclave.**

Los tapones de neopreno verdes soportan productos derivados del petróleo, grasas, aceites y sustancias químicas orgánicas. Los tapones tienen buena resiliencia y vida útil. **No contienen azufre. Son esterilizables en autoclave.**



N.º de tamaño estándar	Diám superior (mm)	Diám inferior (mm)	Altura (mm)	Tapones de goma negros			Tapones de neopreno verdes		
				Número de catálogo	Cant/pqte†	Precio/pqte	Número de catálogo	Cant/pqte†	Precio/pqte
000	12.7	8.2	21	YV-62990-00	181		YV-62991-00	160	
00	15	10	25	YV-62990-02	105		YV-62991-02	95	
0	17	13	25	YV-62990-04	77		YV-62991-04	68	
1	19	14	25	YV-62990-06	57		YV-62991-06	48	
2	20	16	25	YV-62990-08	52		YV-62991-08	44	
3	24	18	25	YV-62990-10	39		YV-62991-10	32	
4	26	20	25	YV-62990-12	33		YV-62991-12	27	
5	27	23	25	YV-62990-14	28		YV-62991-14	23	
5½	28	24	25	YV-62990-16	26		YV-62991-16	23	
6	32	26	25	YV-62990-18	20		YV-62991-18	17	
6½	34	27	25	YV-62990-20	18		YV-62991-20	15	
7	37	30	25	YV-62990-22	15		YV-62991-22	12	
7½	39	31	25	YV-62990-24	14		YV-62991-24	13	
8	41	33	25	YV-62990-26	12		YV-62991-26	10	
8½	43	36	25	YV-62990-28	12		YV-62991-28	11	
9	45	37	25	YV-62990-30	10		YV-62991-30	8	
9½	46	38	25	YV-62990-32	9		YV-62991-32	9	
10	50	42	25	YV-62990-34	8		YV-62991-34	8	
10½	53	45	25	YV-62990-36	7		YV-62991-36	7	
11	56	48	25	YV-62990-38	6		YV-62991-38	6	
11½	63	50	25	YV-62990-40	5		YV-62991-40	4	
12	64	54	25	YV-62990-42	5		YV-62991-42	5	
13	68	58	25	YV-62990-44	4		YV-62991-44	4	
13½	75	62	35	YV-62990-46	3		YV-62991-46	3	
14	90	75	39	YV-62990-48	1		YV-62991-48	1	
15	103	83	39	YV-62990-50	1		YV-62991-50	1	
16	127	90	50	YV-62990-52	1		YV-62991-52	1	
Paquete surtido, tamaños 00 a 8				YV-62990-90	5 lb		YV-62991-90	5 lb	

†La cantidad por paquete que se indica es una cantidad aproximada según la cantidad promedio de tapones en una libra.

Tapones sólidos codificados por color, silicona

Se adaptan a una amplia gama de orificios, gracias a su estructura flexible que facilita el ajuste

- Los tapones son livianos y flotan si se caen al agua
- Soportan temperaturas de -76 a 392 °F (-60 a 200 °C)
- Se adaptan fácilmente a sus necesidades. Realice orificios para termómetros o mangueras adicionales
- Esterilizables en autoclave



N.º de tamaño estándar	N.º de tamaño japonés	Diám. superior (mm)	Diám. inferior (mm)	Altura (mm)	Color	Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
000	03	12	8	20	Blanco	YV-06298-00	50	
00	01-02	15	11	22	Amarillo	YV-06298-02	50	
0	1-2	17.5	13	25	Verde	YV-06298-04	50	
2	3-4	20	15.5	27	Rosa	YV-06298-06	20	
4	5-7	25	19	30	Azul	YV-06298-08	20	
5	8-9	30	23	33	Blanco	YV-06298-10	10	
6½	10-11	35	28	35	Amarillo	YV-06298-12	10	
8	12-14	40	33	40	Verde	YV-06298-14	10	
9½	15-16	46	38	42	Rosa	YV-06298-16	5	
10½	17-18	52	44	48	Azul	YV-06298-18	5	
11	19-20	58	49	52	Blanco	YV-06298-20	5	
12	21-23	67	56	52	Amarillo	YV-06298-22	1	
13½	24-26	77	65	52	Verde	YV-06298-24	1	
14	27-29	87	75	52	Rosa	YV-06298-26	1	