

Transportadores para el laboratorio

Envíe las muestras de manera segura

- Las separaciones amortiguan el contenido para una mejor protección
- Transportadores livianos que cumplen con las normas postales para materiales no peligrosos

El **transportador de tubo** acepta tubos con tapón de goma o tapas de rosca, incluidos los tubos Corvac® y Vacutainer®.

El **transportador para portaobjetos** cuenta con cinco ranuras distribuidas uniformemente para proteger portaobjetos de 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm) de los rayones y la contaminación cruzada. Acomoda hasta diez portaobjetos de microscopio.

El **transportador miniatura** acomoda tubos, ampollas, viales, botellas pequeñas y matraces de tejido con espacio para refrigerantes.

El **transportador multipropósito** sirve para latas, viales con tapa de rosca, tubos, hisopos y cartuchos de filtros de aire.

La **lata de aluminio** se utiliza para los tubos, viales y botellas de uso más común. Brinda mayor seguridad durante el manejo y envío. La tapa de rosca y la construcción sin uniones evita las fugas.



Tipo de transportador	Capacidad del transportador	Dimensiones de la cavidad (L x An x Al)		Número de catálogo	Cant./caja	Precio/caja	Cartón de embalaje		
		pulg.	cm				Número de catálogo	Cant./caja	Precio/caja
Tubo	Un tubo de 16 x 103 mm	1½ x 1 x ¼	3.8 x 2.5 x 0.6	YV-03727-02	300		YV-03727-21	300	
	Cinco tubos de 13 x 103 mm	1½ x 1 x ¼	3.8 x 2.5 x 0.6	YV-03727-01	150		YV-03727-23	300	
	Ocho tubos de 16 x 103 mm	1½ x 1 x ¼	3.8 x 2.5 x 0.6	YV-03727-03	50		YV-03727-22	200	
Portaobjetos	Diez portaobjetos 1" x 3"	4 x 2½ x 2	10.2 x 6.4 x 5.1	YV-03750-10	300		YV-03750-30	300	
Mini	—	5½ x 4½ x 3	14.9 x 11.1 x 7.6	YV-03741-20	24		YV-03741-23	24	
Multipropósito	—	8 x 2¼ x 1½	20.3 x 5.7 x 3.8	YV-03741-30	50		YV-03727-25	100	
Lata de aluminio	—	1¾ diám. x 4¾ Al	4.4 diám. x 12.1 Al	YV-03727-04	48		YV-03731-32	100	

Transportadores para envío postal con aislante

Envíe materiales no peligrosos sin preocuparse

- Añada los compresas de hielo que necesite

Compre el tamaño que necesita para un uso eficiente del espacio y el refrigerante. Los empaques compactos tienen un interior cilíndrico para guardar botellas, tubos, viales y otros artículos pequeños. Los modelos de capacidad media y grande tienen un interior rectangular e incluyen cajas de cartón. El transportador 03726-53 tiene paredes gruesas; ahorre dinero en refrigerante.



Espesor de la pared	Dimensiones interiores (L x An x Al)		Dimensiones exteriores (L x An x Al)		Número de catálogo	Precio/c.u.
	pulg.	cm	pulg.	cm		
Empaques para envío postal compactos con aislante						
1½" (3.8 cm)	3¼ Al x 3 diám.	8.3 Al x 7.6 diám.	6 x 6 x 6	15.2 x 15.2 x 15.2	YV-03730-20	
1½" (3.8 cm)	8 Al x 4¾ diám.	20.3 Al x 12.4 diám.	8 x 8 x 11	20.3 x 20.3 x 27.9	YV-03730-30	
Empaques para envío postal de capacidad media						
1½" (3.8 cm)	8 x 6 x 4¼	20.3 x 15.2 x 10.8	11 x 9 x 7¼	27.9 x 22.9 x 18.4	YV-03726-11†	
1½" (3.8 cm)	8 x 5¾ x 8¾	20.3 x 14.9 x 22.5	11 x 9 x 11¾	27.9 x 22.9 x 30.2	YV-03726-21†	
1½" (3.8 cm)	8 x 5¾ x 11½	20.3 x 14.9 x 29.2	11 x 9 x 14¼	27.9 x 22.9 x 36.8	YV-03726-31†	
2¼" (5.7cm)	6¼ x 5¾ x 7¾	15.9 x 14.6 x 19.7	11¼ x 10½ x 12½	28.8 x 26.7 x 32.1	YV-03726-53†	
Empaques para envío postal de capacidad grande						
1" (2.5 cm)	11¾ x 8¾ x 11	28.9 x 21.3 x 27.9	13¾ x 10½ x 13	34.9 x 26.7 x 33	YV-03732-00†	
1½" (3.8 cm)	10½ x 7¼ x 10	26.7 x 18.4 x 25.4	13¾ x 10½ x 13½	34.9 x 26.7 x 34.3	YV-03740-00†	
1½" (3.8 cm)	11¾ x 9¾ x 7	29.5 x 25.1 x 17.8	14¾ x 13¼ x 10½	37.8 x 33.7 x 25.7	YV-03736-01†	
1½" (3.8 cm)	11¾ x 9¾ x 9	29.5 x 25.1 x 22.9	15 x 13¼ x 12	38.1 x 33.1 x 30.5	YV-03738-01†	
1½" (3.8 cm)	19¾ x 12¾ x 12¼	49.2 x 31.4 x 31.1	22¾ x 15¾ x 15¾	56.8 x 39.1 x 39.1	YV-03739-00†	

Nota: Únicamente para el envío de materiales no peligrosos.

†Se entrega con una caja de cartón corrugado para 200 lb.

†Se entrega con una caja externa de fibra de madera comprimida para 275 lb.

Transportadores PUR con aislante

Obtenga protección prolongada para viajes largos

La construcción rígida, reusable, de una sola pieza y tres capas ofrece una excelente protección de temperatura, resistencia excepcional y durabilidad. Los empaques duraderos con aislante de espuma de poliuretano de celda cerrada protegen los productos congelados o refrigerados de la exposición a la temperatura ambiente moderada y extrema. El tapón de espuma de poliuretano flexible sella la parte superior, amortigua y aísla el contenido y ventila el hielo seco. Los transportadores resisten la compresión superior a 5000 lb. Sin CFC ni HCFC; cumple con las normas internacionales de aire limpio.

Espesor de la pared	Dimensiones interiores (L x An x Al)		Dimensiones exteriores (L x An x Al)		Número de catálogo	Cant./caja	Precio/caja
	pulg.	cm	pulg.	cm			
2" (5.1 cm)	11 x 8 x 7	29.7 x 20.3 x 17.8	15¾ x 12¾ x 14¼	40 x 32.4 x 36.2	YV-99530-80	3	
	16¼ x 9¼ x 10¼	41.3 x 23.5 x 26	21 x 14 x 17½	53.3 x 35.6 x 44.5	YV-99530-82	2	
	18½ x 14½ x 12	47 x 36.8 x 30.5	23¼ x 19¼ x 19¼	59.1 x 48.9 x 48.9	YV-99530-84	1	
	18½ x 18½ x 16¼	47 x 47 x 42.5	24¼ x 23 x 24	61.6 x 58.4 x 61	YV-99530-86	1	
3" (7.6 cm)	8 x 6 x 8	20.3 x 15.2 x 20.3	14¾ x 12¾ x 16¼	37.5 x 32.4 x 41.3	YV-99530-88	4	
	12 x 10 x 13	30.5 x 25.4 x 33	8¾ x 16¾ x 21¼	22.2 x 42.5 x 21.2	YV-99530-90	2	

