

### Viales versátiles Cole-Parmer®

## No sacrifique el rendimiento por el precio



- Las inserciones de volumen limitado ofrecen resortes inferiores que eliminan los costosos daños a la aguja
- Los puntos de marcas de graduación facilitan la identificación del volumen



98720-01

#### Viales de tapa a presión

- Ideal para dispositivos automáticos de muestras
- Obtenga un sellado hermético con el cuello mejorado, lo que reduce al mínimo la ruptura



98720-10




98720-18



98720-14

Descripción	Número de catálogo	Cant./ pqte	Precio/ pqte
<b>Viales de tapa a presión, 2 ml, 12 mm x 32 mm</b>			
Transparente	<a href="#">YV-98720-00</a>	100	
Marcas blancas de graduación, transparente	<a href="#">YV-98720-01</a>	100	
Marcas blancas de graduación, ámbar	<a href="#">YV-98720-02</a>	100	
<b>Inserción de volumen limitado, 250 µl</b>			
Inserción con resorte en la parte inferior, vidrio	<a href="#">YV-98730-00</a>	100	
<b>Cierres, 11 mm</b>			
Sellos PolyCrimp, PTFE transparente/goma roja	<a href="#">YV-98720-10</a>	100	
Tapas a presión, PTFE de 10 mil transparente	<a href="#">YV-98720-14</a>	100	
Tapas a presión, PTFE transparente/goma roja	<a href="#">YV-98720-16</a>	100	
Sellos de aluminio, azul	<a href="#">YV-98720-18</a>	100	



98722-01



98722-11

#### Viales de cuello ancho

- Ideales para dispositivos automáticos de muestras con brazo robótico
- Los viales de cuello ancho están diseñados para ubicar precisamente en el centro del cuello del vial una inserción de volumen limitado

Inserción con resorte en la parte inferior 98730-00, se muestra dentro del vial 98722-01

Descripción	Número de catálogo	Cant./ pqte	Precio/ pqte
<b>Viales de cuello ancho; 2 ml, 12 mm x 32 mm</b>			
Marcas blancas de graduación, transparente	<a href="#">YV-98722-01</a>	100	
Marcas blancas de graduación, ámbar	<a href="#">YV-98722-02</a>	100	
<b>Inserciones de volumen limitado, 250 µl</b>			
Inserción con resorte en la parte inferior, vidrio	<a href="#">YV-98730-00</a>	100	
<b>Membrana y cierre prearmados, 9 mm, roscada</b>			
Tapa azul, PTFE/silicona	<a href="#">YV-98722-12</a>	100	

#### Viales con tapas

- Garantice un manejo seguro con el revestimiento de paredes gruesas
- Obtenga un sellado hermético con las tapas de polietileno (PE)

Los convenientes paquetes incluyen una bandeja transparente cubierta que contiene 100 (12 x 32 mm) viales y 100 tapones que están empaquetados separados para que estén libres de partículas.

Puede optar por viales de vidrio borosilicato tipo I transparentes en tres tamaños, o viales de polipropileno (PP) de 700 µl de volumen limitado.



98723-02  
Viales con tapas



98721-01



98721-10

#### Viales con rosca

- Los viales de apertura estándar están diseñados para funcionar con dispositivos automáticos de muestras
- Los cuellos roscados aceptan cierres y membranas de 8 a 425 mm

Inserción con parte inferior plana 98730-04, se muestra dentro del vial 98721-01



98721-12



Descripción	Número de catálogo	Cant./ pqte	Precio/ pqte
<b>Viales roscados, 2 ml</b>			
Transparente	<a href="#">YV-98721-00</a>	100	
Marcas blancas de graduación, transparente	<a href="#">YV-98721-01</a>	100	
Marcas blancas de graduación, ámbar	<a href="#">YV-98721-02</a>	100	
<b>Inserción de volumen limitado, 250 µl</b>			
Inserción con parte inferior plana, vidrio	<a href="#">YV-98730-04</a>	100	
<b>Cierres, 8-425 mm</b>			
Sello superior, moldeado transparente 10 mil PP	<a href="#">YV-98721-10</a>	100	
Tapas abiertas para Shimadzu, PP negro (necesita sellos separados, a continuación)	<a href="#">YV-98721-12</a>	100	
<b>Sellos para tapas 98721-12 (arriba)</b>			
PTFE/goma roja, 0.040"	<a href="#">YV-98721-21</a>	100	
PTFE rojo/silicona, dividido, 0.035"	<a href="#">YV-98721-22</a>	100	

Descripción	Número de catálogo	Cant./ pqte	Precio/ pqte
<b>Cómodos paquetes de viales, con tapones</b>			
Viales de PP de volumen limitado; tapón de 8 mm	<a href="#">YV-98723-00</a>	100	
Viales de vidrio transparente; tapón de 8 mm	<a href="#">YV-98723-02</a>	100	
Viales de vidrio transparente; tapón de 12 mm	<a href="#">YV-98723-04</a>	100	
Viales de vidrio transparente; tapón de 15 mm	<a href="#">YV-98723-06</a>	100	
<b>Inserciones de volumen limitado, 250 µl</b>			
Inserción con resorte en la parte inferior, vidrio	<a href="#">YV-98730-00</a>	100	
Inserción con resorte en la parte inferior, PP	<a href="#">YV-98730-02</a>	100	