

### Viales de vidrio para muestras económicas

No se preocupe por los contaminantes, están empacados con embalaje termoplástico para mantener los viales limpios

- Tapas con rosca herméticas para evitar fugas
- Fabricados con vidrio de borosilicato bajo extraible de 33
- Protegen las muestras sensibles a la luz con viales de color ámbar
- Seleccione la tapa adecuada para su muestra
- Esterilizable en autoclave



Viales de vidrio para muestras transparentes



Viales de vidrio para muestras ámbar

Color	Capacidad	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./caja	Precio/caja
<b>Viales con tapa roscada fenólica con revestimiento de goma</b>					
Transparente	2 ml	8-425	<a href="#">YV-08923-10</a>	200	
	4 ml	13-425	<a href="#">YV-08923-11</a>		
	8 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-12</a>		
Transparente	12 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-13</a>	200	
	16 ml	18-400	<a href="#">YV-08923-14</a>		
	24 ml	20-400	<a href="#">YV-08923-15</a>		
Ámbar	2 ml	8-425	<a href="#">YV-08923-16</a>	200	
	4 ml	13-425	<a href="#">YV-08923-17</a>		
	8 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-18</a>		
<b>Viales con tapa roscada con revestimiento de PTFE/goma</b>					
Transparente	2 ml	8-425	<a href="#">YV-08923-20</a>	200	
	4 ml	13-425	<a href="#">YV-08923-21</a>		
	8 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-22</a>		
Transparente	12 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-23</a>	200	
	16 ml	18-400	<a href="#">YV-08923-24</a>		
	24 ml	20-400	<a href="#">YV-08923-25</a>		
Ámbar	2 ml	8-425	<a href="#">YV-08923-26</a>	200	
	4 ml	13-425	<a href="#">YV-08923-27</a>		
	8 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-28</a>		
<b>Viales sin tapa</b>					
Transparente	2 ml	8-425	<a href="#">YV-08923-30</a>	200	
	4 ml	13-425	<a href="#">YV-08923-31</a>		
	8 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-32</a>		
Transparente	12 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-33</a>	200	
	16 ml	18-400	<a href="#">YV-08923-34</a>		
	24 ml	20-400	<a href="#">YV-08923-35</a>		
Ámbar	2 ml	8-425	<a href="#">YV-08923-36</a>	200	
	4 ml	13-425	<a href="#">YV-08923-37</a>		
	8 ml	15-425	<a href="#">YV-08923-38</a>		

### Espera! No te olvides...

Tubos para centrifugas, tubos de ensayo y tubos para cultivo, consulte las páginas 1057 y 1058.



### Viales de centelleo, vidrio

#### Resisten la mayoría de sustancias químicas

- Tome muestras o almacene hasta 20 ml
- Miden 2 3/8" Al x 1 1/8" DE (61 mm H x 28 mm DE) con tapa



Material de la tapa	Revestimiento	Tamaño de la tapa	Tapas	Número de catálogo	Cant./cajas	Price/caja
Urea	Lámina metálica	22	En	<a href="#">YV-08918-01</a>	500	
Urea	Cono Polyseal®			<a href="#">YV-08918-02</a>		
Urea	Disco de polietileno	24	En	<a href="#">YV-08918-03</a>	500	
Urea	Disco de polietileno			<a href="#">YV-08918-05</a>		
Polipropileno	Lámina metálica	22		<a href="#">YV-08918-06</a>		

### Viales de centelleo, PE

#### Tome muestras y almacene productos de manera económica

- Tome muestras y almacene hasta 20 ml
- Ordene con las tapas puestas o empacadas a granel por separado
- Los Viales de peso ligero y durables miden 2 3/8" Al x 1 1/16" DE (61 mm Al x 27 mm DE) con tapa



Material de la tapa	Revestimiento de la tapa	Tamaño de la tapa	Tapas	Número de catálogo	Cant./pqte	Precio/pqte
Urea	Lámina metálica	22	En	<a href="#">YV-08918-51</a>	500	
Polietileno	Sin revestimiento			<a href="#">YV-08918-52</a>		
Polipropileno	Lámina metálica			<a href="#">YV-08918-54</a>		
Polietileno	Sin revestimiento	22	A granel	<a href="#">YV-08918-62</a>	1000	
Polipropileno	Lámina metálica			<a href="#">YV-08918-53</a>		

### Recipientes para muestras

#### No se derramarán ni tendrán fugas

- La tapa permanece bloqueada de manera segura
- Reduce la posibilidad de contaminación con el diseño de tapa abisagradas
- Esterilizable en autoclave



Capacidad	Número de catálogo	Cant./pqte	Precio/pqte
13 ml	<a href="#">YV-62261-00</a>	500	
45 ml	<a href="#">YV-62261-10</a>	400	
120 ml	<a href="#">YV-62261-20</a>	200	
240 ml	<a href="#">YV-62261-30</a>	100	
300 ml	<a href="#">YV-62261-40</a>	100	