

Tubos de microcentrifuga

A. Tubos Cole-Parmer®

- Los tubos a prueba de ebullición tienen una tapa unida y están garantizados para mantenerse cerrados
- El área esmerilada para escritura y la variedad de colores ofrece una fácil identificación de las muestras
- Certificados como libres de RNAsas, DNAsas y endotoxinas

B. Tubo de recuperación máxima Cole-Parmer®

- Las mismas características que "A" y además sin cavidades u oclusiones que causen este efecto
- Ideal para el almacenamiento a largo plazo de moléculas de cadena larga

C. Tubos Eppendorf® Safe-Lock™

- Cierre seguro con tapa incluida que se abre fácilmente con una mano
- Con área de marcado y graduaciones



D. Tubos Eppendorf® Biopur®

- Algunas de las características de "A" y "C", más certificados estériles y empacados individualmente para mantener la esterilidad

E. Tubos con tapa de rosca Cole-Parmer®

- Conserve la pureza de la muestra con roscas externas
- Ideal para congelar, hervir, autoclave o irradiación
- Ordene tapas con juntas tóricas herméticas por separado

F. Tubo BackSpring™

- Elimine el estrés y los dedos adoloridos con la tapa a presión de apertura hacia atrás: se abre con la presión del pulgar
- Resistente a la ebullición y el congelamiento a -90 °C
- Libres de RNAsas, DNAsas y pirógeno
- Esterilizable en autoclave



ESTÉRIL

Clave	Capacidad (ml)	Descripción	Material del tubo	FCR máx. (x g)	Color	Con tapa	Estéril	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte.
A	0.6	Cole-Parmer	PP	20,000	Natural	Sí	No	YV-06333-40	1000	
A	0.6	Cole-Parmer	PP	20,000	Natural	Sí	Sí	YV-06333-42	500	
A	0.6	Cole-Parmer	PP	20,000	Ámbar	Sí	No	YV-06333-43	1000	
A	1.5	Cole-Parmer	PP	20,000	Natural	Sí	No	YV-06333-50	500	
A	1.5	Cole-Parmer	PP	20,000	Combinado	Sí	No	YV-06333-51	500	
A	1.5	Cole-Parmer	PP	20,000	Ámbar	Sí	No	YV-06333-56	500	
A	1.5	Cole-Parmer	PP	20,000	Combinado	Sí	Sí	YV-06333-55	250	
B	1.5	Recuperación máx. Cole-Parmer	PP	20,000	Combinado	Sí	No	YV-06333-53	250	
C	1.5	Eppendorf Safe-Lock	PP	25,000	Natural	Sí	No	YV-02560-33	500	
D	1.5	Eppendorf Biopur	PP	25,000	Natural	Sí	Sí	YV-02560-35	100	
E	1.5	Cole-Parmer, tapa de rosca†	PP	30,000	Natural	No	Sí	YV-06245-50	1000	
A	1.7	Cole-Parmer	PP	20,000	Natural	Sí	No	YV-06333-60	500	
A	2.0	Cole-Parmer	PP	20,000	Natural	Sí	No	YV-06333-70	500	
A	2.0	Cole-Parmer	PP	20,000	Combinado	Sí	No	YV-06333-71	500	
A	2.0	Cole-Parmer	PP	20,000	Natural	Sí	Sí	YV-06333-72	250	
E	2.0	Cole-Parmer, tapa de rosca†	PP	30,000	Natural	No	No	YV-06245-51	1000	
E	2.0	Cole-Parmer, tapa de rosca, con bordes laterales††	PP	30,000	Natural	No	No	YV-06245-52	1000	
C	2.0	Eppendorf Safe-Lock	PP	25,000	Natural	Sí	No	YV-02560-36	500	
D	2.0	Eppendorf Biopur	PP	25,000	Natural	Sí	Sí	YV-02560-38	100	
F	1.5	BackSpring	Plástico homopolímero	30,000	Transparente	Sí	No	YV-22999-00	500	

†Los modelos 06245-50, -51 y -52 requieren tapas de rosca (se venden por separado abajo).

‡El modelo 06245-52 requiere un adaptador para microcentrifuga (se vende por separado abajo).

[YV-06245-55](#) Tapas para tubos con tapa de rosca, azul. Paquete de 1000

[YV-06245-56](#) Tapas para tubos con tapa de rosca, amarillo. Paquete de 1000

[YV-06245-57](#) Tapas para tubos con tapa de rosca, rojo. Paquete de 1000

[YV-06245-58](#) Tapas para tubos con tapa de rosca, verde. Paquete de 1000

[YV-06245-60](#) Tapas para tubos con tapa de rosca, violeta. Paquete de 1000

[YV-06245-53](#) Adaptador para microcentrifuga para tubo con bordes laterales 06245-52

Tubos para centrifuga desechables de fondo cónico Cole-Parmer®

Se adapta a sus necesidades; elija estéril o no estéril

- Las graduaciones en azul y el parche para escribir no se borran
- Las versiones autónomas (06344-25 y -26) tienen graduaciones permanentes y moldeadas



Capacidad (ml)	Material del tubo	FCR máx. (x g)	Tipo de tapa (tapa incluida)	Estéril	Número de catálogo	Embalaje	Cant./ pqte.	Precio/ pqte.
15	PS	1800	Tapa de rosca/sello del borde	No	YV-06344-20	1 bolsa de 500	500	
15	PS	1800	Tapa de rosca/sello del borde	Sí	YV-06344-21	10 bandejas de 50	500	
15	PPCO	6400	Tapa de rosca/sello del borde	No	YV-06344-22	1 bolsa de 500	500	
15	PPCO	6400	Tapa de rosca/sello del borde	Sí	YV-06344-24	20 bolsas de 25	500	
50	PPCO	10,000	Parte superior plana/borde del sello	No	YV-06344-27	1 bolsa de 500	500	
50	PPCO	10,000	Parte superior plana/borde del sello	Sí	YV-06344-29	20 bolsas de 25	500	
50†	PPCO	N/C	Parte superior plana/borde del sello	No	YV-06344-26	20 bolsas de 25	500	
50†	PPCO	N/C	Parte superior plana/borde del sello	Sí	YV-06344-25	20 bolsas de 25	500	

†Autónomo.

